

持ち運び楽ちん! 収納置場の スペース解消!

アルコールナーの巻

重さは
スチール製の
1/3!



設置・撤去も
めちゃくちゃ
カンタン!


つかみ金具が
しっかりロック
安心・安全!

アルミで
軽量!



製品の特徴


アルコーナーは枠組足場同士のコーナーのスキマに使用するアルミ製足場板で、固定部の付け外し作業が床上から可能。設置・撤去が容易です。つかみ金具折畳式で、保管や運搬時にかさばりません。また、製品には穴がありますので、番線で固定できます。



製品仕様


材質 本体:アルミ、つかみ金具:スチール(溶融亜鉛めっき)

250S




品番	規格	重量	入数
250S	W250×L300	1.1kg	10台/箱


250L



品番	規格	重量	入数
250L	W250×L450	1.4kg	10台/箱




500S




品番	規格	重量	入数
500S	W500×L300	2.2kg	10台/箱

500L



品番	規格	重量	入数
500L	W500×L450	2.9kg	5台/箱

つかみ金具の折り畳み方



免責事項

- 本カタログに記載した注意事項が行われなかった場合
- 本カタログに記載した事項に反した方法で使用した場合
- 本カタログに記載する使用目的以外で使用した場合
- 施工業者による施工・取扱に起因する不具合
- 使用上不具合が発生した時にすみやかに届けがなされなかった場合
- 製品の改良や品質向上のため、製品の仕様・寸法などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

使用上の注意事項

- 適用範囲内のすき間で使用

品番	枠組間のすき間
250S	120mmまで
500S	250mmまで
250L	250mmまで
500L	250mmまで
- ロックは確実に

つかみ金具のロックが確実に効いている状態で使用してください。
- 段差10mm以内で使用

掛け渡す床付布枠の段差が10mm以内で使用してください。
- 番線等で固定して使用

ズレ防止および吹き上げ防止のため、使用時は番線などで固定してください。
なお、番線に足が引っ掛からないように設置してください。
- 並列使用ではすき間30mm以内

二枚以上並べて使用する場合は、製品同士のすき間が30mm以内になるようにしてください。

総販売元 **タイガー産業株式会社**

■営業本部 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番地11
営業部 TEL.098-982-1818 FAX.098-982-1844
特販部 TEL.098-982-1858 FAX.098-982-1860

■大阪営業所 〒578-0914 大阪府東大阪市箕輪3丁目3番18号
TEL.0729-63-0388 FAX.0729-63-4008

■東京営業所 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2490番地5
TEL.04-7120-6092 FAX.04-7120-6093

■仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目4番50号
TEL.022-231-5738 FAX.022-231-5655